

VP M40-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	VPMS (真鍮製ブラウンプラグ), 閉鎖栓, 閉鎖状態, M 40, 8 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	1777770000
種別	VP M40-MS65
GTIN (EAN)	4032248158041
数量	50 Stück

作成日 2024/07/04 7:45:42 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

VP M40-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	13 mm	高さ (インチ)	0.512 inch
長さ	13 mm	長さ (インチ)	0.512 inch
直径	44 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	7 mm	正味重量	33.5 g

温度

動作温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

一般的情報

O リング	NBR	ねじ山長さ	8 mm
ケーブルグランド	測定基準	シリコン	いいえ
シーリング	NBR	シールリングの直径	40 mm
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	いいえ
ヘッド直径	44 mm	保護度合い	IP68 - 5バー (30分)
動作温度範囲、最大	100 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
外付スレッド	M 40	材質	真鍮、ニッケルメッキ

分類

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

承認

認可



ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

VP M40-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

