

SAI-SK STECKER M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

保護キャップは、未割り当てのプラグインステーションを外部の影響から保護します。

一般注文データ

バージョン	プラグインコネクタ, IP20
注文番号	1781520000
種別	SAI-SK STECKER M12
GTIN (EAN)	4032248171835
数量	50 Stück

作成日 2024/11/05 21:29:33 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAI-SK STECKER M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0.82 g

温度

保管温度 -40 °C...80 °C 動作温度 -40 °C...80

一般的な技術データ

保護度合い IP20

分類

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-08
ECLASS 12.0	27-44-02-08	ECLASS 13.0	27-44-02-08
ECLASS 14.0	27-44-02-08		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

承認

ROHS 適合

ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)
ブローシャー [FL FIELDWIRING EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)