

## ZBW 1/3.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



当社の特殊ツールは、配線箇所やコンポーネントの組立部、またはキャビネットプロセス内でサポートを提供します。

## 一般注文データ

バージョン	Zシリーズ, 操作ツール
注文番号	<a href="#">1781930000</a>
種別	ZBW 1/3.5
GTIN (EAN)	4032248199532
数量	1 Stück

作成日 2024/10/04 1:11:41 CEST

## ZBW 1/3.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	23.75 mm	奥行き (インチ)	0.935 inch
高さ	140.7 mm	高さ (インチ)	5.539 inch
幅	27.76 mm	幅 (インチ)	1.093 inch
正味重量	16.522 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-40
連続動作温度、最大	100		

## システム仕様

バージョン	操作ツール
-------	-------

## 材料データ

材質	POM	色	橙色
UL 94 可燃性等級	HB		

## 追加の技術データ

爆発試験バージョン	いいえ
-----------	-----

## 分類

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03
ECLASS 14.0	21-04-50-03		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>