

## TEAP DLD2.5 DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



接触安全性と、必要な空気パスおよびクリープに対する適応性確保には、プラグの端にエンドプレートを配置する必要があります。

## 一般注文データ

バージョン	仕切板 (端子), エンドおよび中間プレート, 28.77 mm x 33.97 mm, ダークベージュ
注文番号	<a href="#">1784220000</a>
種別	TEAP DLD2.5 DB
GTIN (EAN)	4032248189885
数量	20 Stück

作成日 2024/07/04 10:31:38 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## TEAP DLD2.5 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	33.97 mm	奥行き (インチ)	1.337 inch
高さ	28.77 mm	高さ (インチ)	1.133 inch
幅	1.2 mm	幅 (インチ)	0.047 inch
正味重量	0.8 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

## システム仕様

バージョン	エンドおよび中間プレート
-------	--------------

## 全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

## 材料データ

材質	Wemid	色	ダークベージュ
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 追加の技術データ

嵌合仕様	はい	設置アドバイス	直接実装
------	----	---------	------

## 分類

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>