

## HDC 40D TSBO 1M25G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP65



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 6, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
注文番号	<a href="#">1787030000</a>
種別	HDC 40D TSBO 1M25G
GTIN (EAN)	4032248204274
数量	1 Stück

## HDC 40D TSBO 1M25G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	93.3 mm	奥行き (インチ)	3.673 inch
高さ	76 mm	高さ (インチ)	2.992 inch
幅	55 mm	幅 (インチ)	2.165 inch
正味重量	345 g		

## 温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

## バージョン

BG	6	Moduplug®に最適	はい
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	ケーブル取り入れ口サイズ	M 25
ケーブル導入口	スレッド付き	サイズ	6
ハウジング設計	側面ケーブル導入口, プラグハウジング	ロックシステム設計	上部のサイドロッククランプ
上部 / 底部 / 蓋	上部	上部ケーブル取り入れ口数	0
側方ケーブル取り入れ口数	1	内付スレッド	M 25
種別	プラグ	色 (RAL)	RAL 7035
設計	高		

## 一般データ

EMC ハウジング	いいえ	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性	保護度合い	IP65 (電源接続時)
表面仕上	粉体塗装		

## 寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	ハウジングBの高さ	76 mm
ハウジングの全長	93.3 mm	幅ハウジングC	43 mm

## 分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

物質	アセトン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	掘削油
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル
耐薬品性	耐性
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	耐性

作成日 2024/07/07 0:28:37 CEST

## HDC 40D TSBO 1M25G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

物質	作動油
耐薬品性	耐性
物質	冷却剤
耐薬品性	耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐性
物質	汗
耐薬品性	耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	不安定
物質	オゾン
耐薬品性	不安定

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@127d6d9c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3db9ad67 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3ae8b35b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@650b14d0 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1ce38460 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6c41d00e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@13ccd4b6 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2e5cef8b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2e1caea4 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4c3fdac9 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3923de9c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@70ca4e84 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3be8b7b7

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
製品変更通知	<a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a> <a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a>
技術文書	<a href="#">1787030000_HDC_40D_TSBO_1M25G_STP_Blatt__1.pdf</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

作成日 2024/07/07 0:28:37 CEST


カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

**HDC 40D TSBO 1M25G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## HDC 40D TSBO 1M25G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 16B ADBO	バージョン
注文番号	<a href="#">1209200000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 6, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 隔壁ハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 標準, カバー付き
GTIN (EAN)	4008190871130	
数量	1 Stück	

## ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 16B SBO 2M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">2454650000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 6, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ベースハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4050118472219	
数量	1 Stück	
種別	HDC 16B SDBO 2PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1657640000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 6, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ベースハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
GTIN (EAN)	4008190410698	
数量	1 Stück	

作成日 2024/07/07 0:28:37 CEST

## HDC 40D TSBO 1M25G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	HDC 16B SDBO 2M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788260000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 6, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248205790	ベースハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 標準, カバー付き,
数量	1 Stück	ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 16B SDBO 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1900080000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 6, 保護度合い: IP65 (電源接続時),
GTIN (EAN)	4032248520756	ベースハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 標準, カバー付き,
数量	1 Stück	ケーブル取り入れ口サイズ: M 25

## カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 16B DMDQ 4B0	バージョン
注文番号	<a href="#">1665620000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ: 6, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ハ
GTIN (EAN)	4008190422646	ウジング上部カバー, 上部のサイドロッククランプ, 標準
数量	1 Stück	