

HDC 10B SBU 2M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20 |
| 注文番号 | 1787640000 |
| 種別 | HDC 10B SBU 2M20G |
| GTIN (EAN) | 4032248204984 |
| 数量 | 1 Stück |

HDC 10B SBU 2M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|-----------|----------|-----------|------------|
| 深さ | 115.7 mm | 奥行き (インチ) | 4.555 inch |
| 高さ | 57 mm | 高さ (インチ) | 2.244 inch |
| 幅 | 53.5 mm | 幅 (インチ) | 2.106 inch |
| 取付寸法 - 高さ | 43 mm | 取付寸法 - 幅 | 82 mm |
| 正味重量 | 283 g | | |

温度

| | |
|------|-------------------|
| 制限温度 | -40 °C ... 125 °C |
|------|-------------------|

バージョン

| | | | |
|--------------|---------------|--------------|----------|
| BG | 4 | Moduplug®に最適 | いいえ |
| クランプのバージョン | サイドロッククランプ | ケーブル取り入れ口サイズ | M 20 |
| ケーブル導入口 | スレッド付き | サイズ | 4 |
| シーリング | NBR | ハウジング設計 | ベースハウジング |
| ロックシステム設計 | 下側のサイドロッククランプ | 上部 / 底部 / 蓋 | 下部 |
| 上部ケーブル取り入れ口数 | 0 | 側方ケーブル取り入れ口数 | 2 |
| 内付スレッド | M 20 | 種別 | ベースハウジング |
| 色 (RAL) | RAL 7035 | 設計 | 標準 |

一般データ

| | | | |
|-----------|---------------|-----------|--------------|
| EMC ハウジング | いいえ | ハウジング主要材質 | ダイカストアルミニウム |
| ロック素子の材質 | ステンレススチール、防錆性 | 保護度合い | IP65 (電源接続時) |
| 表面仕上 | 粉体塗装 | | |

寸法

| | | | |
|----------|---------|-----------|-------|
| ケーブル導入口 | スレッド付き | ハウジングBの高さ | 57 mm |
| ハウジングの全長 | 73 mm | 基準B1の高さ | 5 mm |
| 幅の基準C1 | 53.5 mm | 幅ハウジングC | 43 mm |
| 穴ピッチ長 A2 | 82 mm | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC000437 |
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |

| | |
|------|----------|
| 物質 | アセトン |
| 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| 物質 | 掘削油 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | ディーゼル |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | エチルアルコール |
| 耐薬品性 | 耐性 |

作成日 2024/07/06 23:18:58 CEST

HDC 10B SBU 2M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| | |
|------|------------|
| 物質 | トランスミッション油 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 作動油 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 冷却剤 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 石油ベンジン |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 汗 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 高級ガソリン |
| 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| 物質 | 水 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 紫外線 |
| 耐薬品性 | 不安定 |
| 物質 | オゾン |
| 耐薬品性 | 不安定 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f |
| 耐薬品性 | de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7bd76376 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@45d58507 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4205da01 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@21d056b9 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@61dc5d26 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@84811a7 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@64f1177d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@47b7e0c4 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4401b079 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@c8c4477 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@602ae064 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@18639d65 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@51287468 |

承認

認可



| | |
|-----------------------|-----------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cURus) | E92202 |

作成日 2024/07/06 23:18:58 CEST

HDC 10B SBU 2M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

| | |
|--------------|--|
| 承認/証明書/適合証明書 | Manufacturer's declaration |
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| 製品変更通知 | 20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen |
| 技術文書 | 1787640000_HDC_10B_SBU_2M20G_STP_Blatt__1.pdf |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローシャー | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

HDC 10B SBU 2M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

フード、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | HDC 24D TSBU 1PG29G | バージョン |
| 注文番号 | 1654170000 | HDCエンクロージャ、サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190406998 | |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | HDC 10B TSBU 1M20G | バージョン |
| 注文番号 | 1787560000 | HDCエンクロージャ、サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248204908 | |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | HDC 24D TSBU 1PG21G | バージョン |
| 注文番号 | 1654150000 | HDCエンクロージャ、サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190406974 | |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | HDC 24D TSBU 1M32G | バージョン |
| 注文番号 | 1787230000 | HDCエンクロージャ、サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204571 | |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | HDC 10B TSBU 1PG21G | バージョン |
| 注文番号 | 1654090000 | HDCエンクロージャ、サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190406912 | |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | HDC 24D TSBU 1M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1787240000 | HDCエンクロージャ、サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248204588 | |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | HDC 10B TSBU 1M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1787550000 | HDCエンクロージャ、サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248204892 | |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | HDC 10B TSBU 1PG16G | バージョン |
| 注文番号 | 1654070000 | HDCエンクロージャ、サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16 |
| GTIN (EAN) | 4008190406899 | |
| 数量 | 1 Stück | |

作成日 2024/07/06 23:18:58 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HDC 10B SBU 2M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | HDC 10B DODQ 4B0 | バージョン |
| 注文番号 | 1665230000 | HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ハ |
| GTIN (EAN) | 4008190421939 | ウジング下部カバー, 下側のサイドロッククランプ, 標準 |
| 数量 | 1 Stück | |

フード、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | HDC 10B TOBU 1M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1787590000 | HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 上 |
| GTIN (EAN) | 4032248204939 | 部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標 |
| 数量 | 1 Stück | 準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| 種別 | HDC 10B TOBU 1PG16G | バージョン |
| 注文番号 | 1654220000 | HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 上 |
| GTIN (EAN) | 4008190407049 | 部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標 |
| 数量 | 1 Stück | 準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16 |

作成日 2024/07/06 23:18:58 CEST

HDC 10B SBU 2M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | HDC 24D TOBU 1M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1787300000 | HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248204649 | |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | HDC 10B TOBU 1PG21G | バージョン |
| 注文番号 | 1654240000 | HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190407063 | |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | HDC 24D TOBU 1M32G | バージョン |
| 注文番号 | 1787290000 | HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204632 | |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | HDC 24D TOBU 2M20G | バージョン |
| 注文番号 | 1336600000 | HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65, IP65 (電源接続時), 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20 |
| GTIN (EAN) | 4050118175257 | |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | HDC 10B TOBU 1M20G | バージョン |
| 注文番号 | 1787600000 | HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248204946 | |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | HDC 24D TOBU 1PG29G | バージョン |
| 注文番号 | 1654320000 | HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190407148 | |
| 数量 | 1 Stück | |