

HDC 04A SLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | HDCエンクロージャ, サイズ: 1, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20 |
| 注文番号 | 1788830000 |
| 種別 | HDC 04A SLU 1M20G |
| GTIN (EAN) | 4032248206377 |
| 数量 | 1 Stück |

HDC 04A SLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|----------|-------|-----------|------------|
| 深さ | 66 mm | 奥行き (インチ) | 2.598 inch |
| 高さ | 53 mm | 高さ (インチ) | 2.087 inch |
| 幅 | 37 mm | 幅 (インチ) | 1.457 inch |
| 取付寸法 - 幅 | 30 mm | 正味重量 | 26.6 g |

温度

| | |
|------|-------------------|
| 制限温度 | -40 °C ... 125 °C |
|------|-------------------|

バージョン

| | | | |
|--------------|------------|--------------|---------------|
| BG | 1 | Moduplug®に最適 | いいえ |
| クランプのバージョン | サイドロッククランプ | ケーブル取り入れ口サイズ | M 20 |
| ケーブル導入口 | スレッド付き | サイズ | 1 |
| ハウジング設計 | ベースハウジング | ロックシステム設計 | 下側のサイドロッククランプ |
| 上部 / 底部 / 蓋 | 下部 | 上部ケーブル取り入れ口数 | 0 |
| 側方ケーブル取り入れ口数 | 1 | 内付スレッド | M 20 |
| 種別 | ベースハウジング | 締付けトルク | 0.5 Nm |
| 色 (RAL) | RAL 7035 | 設計 | 標準 |

一般データ

| | | | |
|-----------|---------------|-----------|--------------|
| EMC ハウジング | いいえ | ハウジング主要材質 | ダイカストアルミニウム |
| ロック素子の材質 | ステンレススチール、防錆性 | 保護度合い | IP65 (電源接続時) |
| 締付けトルク | 0.5 Nm | 表面仕上 | 粉体塗装 |

寸法

| | | | |
|----------|--------|-----------|-------|
| ケーブル導入口 | スレッド付き | ハウジングBの高さ | 42 mm |
| ハウジングの全長 | 27 mm | 基準B1の高さ | 3 mm |
| 幅の基準C1 | 42 mm | 幅ハウジングC | 25 mm |
| 穴ピッチ長 A2 | 30 mm | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC000437 |
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 | | |

| | |
|------|----------|
| 物質 | アセトン |
| 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| 物質 | 掘削油 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | ディーゼル |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | エチルアルコール |
| 耐薬品性 | 耐性 |

作成日 2024/09/04 4:40:43 CEST

HDC 04A SLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| | |
|------|------------|
| 物質 | トランスミッション油 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 作動油 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 冷却剤 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 石油ベンジン |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 汗 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 高級ガソリン |
| 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| 物質 | 水 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 紫外線 |
| 耐薬品性 | 不安定 |
| 物質 | オゾン |
| 耐薬品性 | 不安定 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a |
| 耐薬品性 | de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4b8a96a4 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@9019674 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@17ed6005 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2c00ede6 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@33a06174 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3617f342 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4a0640cd de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6142fbb6 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@51599d2b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@58dde9a1 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@20a5da5f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@564c1ab6 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4be17591 |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6bl |

承認

認可



| | |
|-----------------------|-----------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cURus) | E92202 |

作成日 2024/09/04 4:40:43 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HDC 04A SLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

| | |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| 製品変更通知 | 20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen |
| 技術文書 | 1788830000_HDC_04A_SLU_M20G_STP_Blatt_1.pdf |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローチャー | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

HDC 04A SLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。
真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。
一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | VG M20 - MS 68 | バージョン |
| 注文番号 | 1772220000 | VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール (30分), IP69K, 真鍮, ニッケルメッキ |
| GTIN (EAN) | 4032248129874 | |
| 数量 | 50 Stück | |

IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。
真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。
一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | VG M20-1/K68 | バージョン |
| 注文番号 | 1772300000 | VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール (30分), ポリアミド6 |
| GTIN (EAN) | 4032248129966 | |
| 数量 | 50 Stück | |

HDC 04A SLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

アクセサリ

カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HDC 04A DODL 2BO | バージョン |
| 注文番号 | 1665740000 | HDCエンクロージャ, サイズ: 1, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ハウジング下部カバー, 下側のサイドロックランプ, 標準 |
| GTIN (EAN) | 4008190422769 | |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | HDC 04A DMDL 2BO | バージョン |
| 注文番号 | 1665750000 | HDCエンクロージャ, サイズ: 1, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ハウジング下部カバー, 下側のサイドロックランプ, 標準 |
| GTIN (EAN) | 4008190422776 | |
| 数量 | 1 Stück | |

らせん型反キンク保護 IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | VG M20-K68 SKS 10-14 | バージョン |
| 注文番号 | 1776720000 | VG K SZS (反キンクコイル付き標準プラスチックケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 20, 15 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, ポリアミド6 |
| GTIN (EAN) | 4032248156146 | |
| 数量 | 25 Stück | |
| 種別 | VG M20-K68 SKS 6-12 | バージョン |
| 注文番号 | 1778860000 | VG K SZS (反キンクコイル付き標準プラスチックケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 20, 11 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, ポリアミド6 |
| GTIN (EAN) | 4032248161874 | |
| 数量 | 50 Stück | |

作成日 2024/09/04 4:40:43 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

6