

## SAI-SK-M12 IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



保護キャップは、未割り当てのプラグインステーションを外部の影響から保護します。

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | 保護対象コンポーネントアセンブリ, 保護キャップ   |
| 注文番号       | <a href="#">1794850000</a> |
| 種別         | SAI-SK-M12 IDC             |
| GTIN (EAN) | 4032248232222              |
| 数量         | 10 Stück                   |

作成日 2024/07/24 11:47:17 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SAI-SK-M12 IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 0.8 g

## 一般的な技術データ

ハウジングの温度範囲 -20 - +90 °C      ハウジング主要材質 PA 66  
保護度合い IP67

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002314    | ETIM 7.0    | EC002314    |
| ETIM 8.0    | EC002314    | ETIM 9.0    | EC002314    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-08 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-08 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-08 |

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /  
RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS 適合

## ダウンロード

エンジニアリングデータ [CAD data – STEP](#)  
カタログ [Catalogues in PDF-format](#)  
ブローシャー [FL FIELDWIRING EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)