

TS 27X12.5M/ST/F.ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



スチール製 DIN レールは、市場で最も広く普及しています。金属製 DIN レールの中では、ステンレススチールと同様に、最も低い短絡保護を有します。

一般注文データ

バージョン	端子レール, 端子レール, スチール, 亜鉛めっき, 幅: 2000 mm, 高さ: 27 mm, 深さ: 12.5 mm, スリット幅: 9.00 mm, スリット長: 9.00 mm
注文番号	1802690000
種別	TS 27X12.5M/ST/F.ZN
GTIN (EAN)	4032248257201
数量	2 m

作成日 2024/10/02 7:33:20 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

TS 27X12.5M/ST/F.ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	12.5 mm	奥行き (インチ)	0.492 inch
高さ	27 mm	高さ (インチ)	1.063 inch
幅	2,000 mm	幅 (インチ)	78.74 inch
正味重量	50 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

取り付けレール

スリットギャップ	
スリット幅	9 mm
スリット幅	
スリット長	9 mm
スリット長	
厚さ	2 mm
材質	スチール
標準	DIN EN 60715
表面仕上	亜鉛めっき
設置アドバイス	直接実装

分類

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02
ECLASS 14.0	27-40-06-02		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

TS 27X12.5M/ST/F.ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

