

## WQB 240/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



## 電源投入

メインラインブランチ端子を備えた幅広い W モデルシリーズ端子台は、利便性とスペースの利益の両方を保証するように最適化され、電源投入時の安全で便利な接続を確保します。

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバークレー, 320 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 63.3 mm
注文番号	<a href="#">1802790000</a>
種別	WQB 240/2
GTIN (EAN)	4032248313730
数量	5 Stück

作成日 2024/07/29 15:11:03 CEST

## WQB 240/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	43.5 mm	奥行き (インチ)	1.713 inch
高さ	49.3 mm	高さ (インチ)	1.941 inch
幅	63.3 mm	幅 (インチ)	2.492 inch
正味重量	150.6 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

## システム仕様

バージョン	短絡接続
-------	------

## 全般

極数	2	設置アドバイス	フィードスルー (ブッシング)
----	---	---------	-----------------

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	5.1 mm
--------------	--------

## 材料データ

材質	錫メッキ銅	色	シルバークレー
----	-------	---	---------

## 渡り配線コネクタ

交差接続端子数	2	定格電流、2極	320 A
定格電流、多極	320 A	種別	渡り配線コネクタ

## 評価データ

定格電流	320 A
------	-------

## 追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	固定形式	ねじ込み
爆発試験バージョン	いいえ	設置アドバイス	フィードスルー (ブッシング)

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

作成日 2024/07/29 15:11:03 CEST

## WQB 240/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

ROHS

適合

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">Zuken E3.S</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	