

WQB 240/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



電源投入

メインラインブランチ端子を備えた幅広い W モデルシリーズ端子台は、利便性とスペースの利益の両方を保証するように最適化され、電源投入時の安全で便利な接続を確保します。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバークレー, 320 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 99.3 mm |
| 注文番号 | 1802800000 |
| 種別 | WQB 240/3 |
| GTIN (EAN) | 4032248313747 |
| 数量 | 5 Stück |

WQB 240/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ | 43.5 mm | 奥行き (インチ) | 1.713 inch |
| 高さ | 49.3 mm | 高さ (インチ) | 1.941 inch |
| 幅 | 99.3 mm | 幅 (インチ) | 3.909 inch |
| 正味重量 | 237 g | | |

温度

| | |
|------|----------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C |
|------|----------------|

システム仕様

| | |
|-------|------|
| バージョン | 短絡接続 |
|-------|------|

全般

| | | | |
|----|---|---------|-----------------|
| 極数 | 3 | 設置アドバイス | フィードスルー (ブッシング) |
|----|---|---------|-----------------|

寸法

| | |
|--------------|--------|
| ピッチ (mm) (P) | 5.1 mm |
|--------------|--------|

材料データ

| | | | |
|----|-------|---|---------|
| 材質 | 錫メッキ銅 | 色 | シルバークレー |
|----|-------|---|---------|

渡り配線コネクタ

| | | | |
|---------|----------|---------|-------|
| 交差接続端子数 | 3 | 定格電流、多極 | 320 A |
| 種別 | 渡り配線コネクタ | | |

評価データ

| | |
|------|-------|
| 定格電流 | 320 A |
|------|-------|

追加の技術データ

| | | | |
|-----------|------|---------|-----------------|
| 取り付け方式 | ねじ込み | 固定形式 | ねじ込み |
| 爆発試験バージョン | いいえ | 設置アドバイス | フィードスルー (ブッシング) |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

作成日 2024/07/29 14:59:28 CEST

WQB 240/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS

適合

ダウンロード

| | |
|-------------|---|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| エンジニアリングデータ | Zuken E3.S |
| ユーザ文書 | StorageConditionsTerminalBlocks |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローシャー | |