

## BZT 2 WS 10/5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



マーカホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカを追加で取り付けすることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon<sup>®</sup> コネクトモジュール端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

## 一般注文データ

バージョン	アクセサリ, マーカホルダー
注文番号	<a href="#">1805480000</a>
種別	BZT 2 WS 10/5
GTIN (EAN)	4032248270224
数量	100 Stück

作成日 2024/07/29 15:10:12 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## BZT 2 WS 10/5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	22.5 mm	奥行き (インチ)	0.886 inch
高さ	11.25 mm	高さ (インチ)	0.443 inch
幅	5.1 mm	幅 (インチ)	0.201 inch
正味重量	0.375 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	動作温度	-40 °C...100 °C
連続動作温度、最小	-40 °C	連続動作温度、最大	100 °C

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-2	バージョン	端子用
動作温度範囲、最大	100 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
幅	5.1 mm	材質	ポリアミド 66
色	ダークベージュ		

## コネクタマーカー

ピッチ (mm) (P)	5 mm
--------------	------

## 分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>