

## WQL 2 WF6-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



渡り配線コネクタを削減すると、異なる定格断面積を有する端子台を、簡単かつ迅速に接続できます。

## 一般注文データ

バージョン	ボルト式ねじ端子, 短絡接続, 極数: 2
注文番号	<a href="#">1808980000</a>
種別	WQL 2 WF6-8
GTIN (EAN)	4032248294701
数量	5 Stück

作成日 2024/07/24 13:39:46 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## WQL 2 WF6-8

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	4 mm	奥行き (インチ)	0.157 inch
高さ	37 mm	高さ (インチ)	1.457 inch
幅	20 mm	幅 (インチ)	0.787 inch
正味重量	19.81 g		

## 温度

保管温度 -25 °C...55 °C

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

クランプネジ M 6

## クランプ用コンダクタ (追加接続)

端子ネジ、追加接続 M 8

## 全般

極数 2

## 寸法

ピッチ (mm) (P) 22 mm

## 材料データ

材質 銅 - 亜鉛 色 グレー

## 渡り配線コネクタ

交差接続端子数	2	定格電流、2極	150 A
定格電流、多極	125 A	種別	渡り配線コネクタ

## 評価データ

定格電流 150 A

## 追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 爆発試験バージョン いいえ

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /  
RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

作成日 2024/07/24 13:39:46 CEST

WQL 2 WF6-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	