

## WQV 50N/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



## 電源投入

メインラインブランチ端子を備えた幅広い W モデルシリーズ端子台は、利便性とスペースの利益の両方を保証するように最適化され、電源投入時の安全で便利な接続を確保します。

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 18.50, 絶縁: 11kV, 150 A, シルバーグレー
注文番号	<a href="#">1834060000</a>
種別	WQV 50N/2
GTIN (EAN)	4032248379859
数量	5 Stück

## WQV 50N/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	17.5 mm	奥行き (インチ)	0.689 inch
高さ	28.5 mm	高さ (インチ)	1.122 inch
幅	9.5 mm	幅 (インチ)	0.374 inch
正味重量	31.5 g		

## 温度

保管温度 -25 °C...55 °C

## システム仕様

バージョン 端子用

## 全般

極数 2 設置アドバイス 直接実装

## 寸法

ピッチ (mm) (P) 18.5 mm

## 材料データ

材質 錫メッキ銅 色 シルバークレー

## 渡り配線コネクタ

交差接続端子数 2 定格電流、2極 150 A  
定格電流、多極 150 A 種別 渡り配線コネクタ

## 評価データ

定格電流 150 A

## 追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 設置アドバイス 直接実装

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

## 承認

ROHS 適合

作成日 2024/07/06 23:26:43 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

WQV 50N/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">Zuken E3.S</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks Instruction</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローチャー	

## データシート

## WQV 50N/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## ディスタンススリーブ



## 一般注文データ

種別	VH 27.4/8/6.4	バージョン
注文番号	<a href="#">1967090000</a>	Wモデルシリーズ, スペーサスリーブ
GTIN (EAN)	4032248738700	
数量	5 Stück	