

KLBUE 3-8 SDSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



直接取り付け用のシールドターミナルブラケットは、取り付けプレートに簡単かつ便利に直接取り付けることができます。製品は、ケーブル直径範囲とシールドターミナルブラケットを固定するためのネジ部が異なります。

一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク, クランピングヨーク, スチール
注文番号	1835840000
種別	KLBUE 3-8 SDSC
GTIN (EAN)	4032248394555
数量	10 Stück

作成日 2024/07/04 9:21:21 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

KLBUE 3-8 SDSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	25.9 mm	奥行き (インチ)	1.02 inch
高さ	18 mm	高さ (インチ)	0.709 inch
幅	14.4 mm	幅 (インチ)	0.567 inch
取付寸法 - 幅	13.2 mm	正味重量	12.3 g

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

クランプ用コンダクタ (定格接続)

ケーブル直径、最大	8	ケーブル直径、最小	3
-----------	---	-----------	---

システム仕様

バージョン	シールド接続用
-------	---------

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

材料データ

材質	スチール	色	銀色
----	------	---	----

追加の技術データ

取り付け方式	ねじ	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバイス	直接実装		

分類

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

作成日 2024/07/04 9:21:21 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。