

SAIS-ZWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを提供しています

特殊用途の機械工学では、特定の用途では、ひとつのプラグインに配線される2種類の長さのケーブルが必要です。この問題を解決するために、当社は個別調整可能なオス型プラグとふたつのケーブル取り出し口を備えたメス側ソケットを提供しています。ミニチュアツインプラグには、90° コンセントと真直ぐなコンセントが付属しています。角度付きのバージョンは、必要に応じて90° 間隔で回転できます。

一般注文データ

バージョン	フィールド接続可能コネクタ, M12, ピン、90°
注文番号	1837560000
種別	SAIS-ZWW
GTIN (EAN)	4032248347018
数量	1 Stück

SAIS-ZWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 30 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

ケーブル直径	1...3 mm, 4...5 mm	コーディング	A-coded
シールド接続	いいえ	スレッドリング材質	ダイキャスト亜鉛
ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C	ハウジング主要材質	PA
保護度合い	IP67	定格電圧	60 V
定格電流	4 A	導体断面、最大	0.75 mm ²
導体断面、最小	0.14 mm ²	接続方式	ねじ接続
接触表面	CuSnZn	極数	5
汚染度	3		

一般情報

極数	5	接続 1	M12
接続 2	ねじ	ハウジング主要材質	PA
接続スレッド	M12	接触表面	CuSnZn
保護度合い	IP67		


分類

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02
ECLASS 14.0	27-44-01-16		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4
RoHS 対応状況	準拠

承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E307231

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	Manual
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

作成日 2024/08/27 23:09:16 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAIS-ZWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

極スキーム

