

## IEPL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



渡り配線アダプターは、モジュラ端子台の渡り配線チャネルの異なる位置を接続するために使用されます。このようにして、異なる設計の端子台と機能範囲の端子台を相互に横断接続可能です。

## 一般注文データ

バージョン	Iシリーズ, アクセサリ, エンドプレート, 中板, ダークベージュ, 4 mm
注文番号	<a href="#">1859570000</a>
種別	IEPL
GTIN (EAN)	4032248465750
数量	25 Stück

作成日 2024/07/07 1:13:15 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IEPL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	44.85 mm	奥行き (インチ)	1.766 inch
高さ	105.9 mm	高さ (インチ)	4.169 inch
幅	4 mm	幅 (インチ)	0.157 inch
正味重量	7.64 g		

## 温度

連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C
-----------	--------	-----------	--------

## システム仕様

バージョン	中板	レール	TS 35
-------	----	-----	-------

## 全般

レール	TS 35	設置アドバイス	直接実装
-----	-------	---------	------

## 寸法

TS 35 オフセット	53 mm
-------------	-------

## 材料データ

材質	Wemid	色	ダークペーージュ
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 追加の技術データ

固定形式	鉸合仕様	鉸合仕様	はい
設置アドバイス	直接実装		

## 分類

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-33	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">Zuken E3.S</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

作成日 2024/07/07 1:13:15 CEST