

## Q WDU6-2.5 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



渡り配線コネクタを削減すると、異なる定格断面積を有する端子台を、簡単かつ迅速に接続できます。

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバークレー, 41 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 6.00, 絶縁: いいえ, 幅: 6 mm
注文番号	<a href="#">1859600000</a>
種別	Q WDU6-2.5 SET
GTIN (EAN)	4032248413317
数量	10 Stück

作成日 2024/07/29 13:35:34 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## Q WDU6-2.5 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	22.5 mm	奥行き (インチ)	0.886 inch
高さ	11.5 mm	高さ (インチ)	0.453 inch
幅	6 mm	幅 (インチ)	0.236 inch
正味重量	3.8 g		

## 温度

保管温度 -25 °C...55 °C

## システム仕様

バージョン 端子用

## 全般

極数 2 設置アドバイス フィードスルー (プッシング) , 直接実装

## 寸法

ピッチ (mm) (P) 6 mm

## 材料データ

材質 錫メッキ銅 色 シルバークレー

## 渡り配線コネクタ

交差接続端子数 2 種別 渡り配線コネクタ

## 評価データ

定格電流 41 A

## 追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 爆発試験バージョン いいえ  
設置アドバイス フィードスルー (プッシング) , 直接実装

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 31effae7-5f8f-4f94-9ca2-cee2876abfaf  
RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)  
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

作成日 2024/07/29 13:35:34 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## Q WDU6-2.5 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">Zuken E3.S</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	