

## RAHE LN WDT1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



キャッチレバーは、接合する端子台の断路箇所簡単に  
取り付けられます。これらは、断路レバーを延長し、手  
動式操作を簡単にします。

## 一般注文データ

バージョン	Wモデルシリーズ, ロックレバー
注文番号	<a href="#">1865410000</a>
種別	RAHE LN WDT1.5
GTIN (EAN)	4032248433285
数量	10 Stück

## RAHE LN WDT1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	28 mm	奥行き (インチ)	1.102 inch
高さ	5 mm	高さ (インチ)	0.197 inch
幅	6.4 mm	幅 (インチ)	0.252 inch
正味重量	0.7 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	5 mm
--------------	------

## 材料データ

材質	PA 66 GF 30	色	黒色
UL 94 可燃性等級	HB		

## 追加の技術データ

爆発試験バージョン	いいえ
-----------	-----

## 分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">Zuken E3.S</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	