

## ZVLA RC ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



カップリングは、ベース端子台なしで WeiCoS コネクタシステムを使用する可能性をもたらします。このシステムは、2 線導体を接続するために、フローティングアプリケーションまたは恒久的に実装されたアプリケーションとして使用できます。

## 一般注文データ

バージョン	Zシリーズ, プラグインモジュール端子, 黄色, 8.8 mm
注文番号	<a href="#">1866260000</a>
種別	ZVLA RC ZPS2.5
GTIN (EAN)	4032248524754
数量	20 Stück

作成日 2024/07/07 1:16:06 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## ZVLA RC ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	26.2 mm	奥行き (インチ)	1.031 inch
高さ	73.8 mm	高さ (インチ)	2.906 inch
幅	8.8 mm	幅 (インチ)	0.346 inch
正味重量	4 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50
連続動作温度、最大	100		

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方式	プラグイン接続
------	---------

## システム仕様

バージョン	中間部
-------	-----

## 材料データ

材質	PA 66 GF 30	色	黄色
UL 94 可燃性等級	HB		

## 分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">DNVGL certificate</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">Beipackzettel_ZPS.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	