

## WQL 2 WF10-8

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



渡り配線コネクタを削減すると、異なる定格断面積を有する端子台を、簡単かつ迅速に接続できます。

## 一般注文データ

バージョン	ボルト式ねじ端子, 短絡接続, 短絡接続, 極数: 2
注文番号	<a href="#">1868950000</a>
種別	WQL 2 WF10-8
GTIN (EAN)	4032248442997
数量	5 Stück

作成日 2024/07/24 13:39:45 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## WQL 2 WF10-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	4 mm	奥行き (インチ)	0.157 inch
高さ	61.8 mm	高さ (インチ)	2.433 inch
幅	25 mm	幅 (インチ)	0.984 inch
正味重量	50.8 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

## システム仕様

バージョン	短絡接続
-------	------

## 全般

極数	2
----	---

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	33.8 mm
--------------	---------

## 材料データ

材質	銅 - 亜鉛	色	グレー
----	--------	---	-----

## 渡り配線コネクタ

定格電流、多極	169 A	種別	渡り配線コネクタ
---------	-------	----	----------

## 評価データ

定格電流	269 A
------	-------

## 追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	固定形式	ねじ込み
爆発試験バージョン	いいえ		

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/07/24 13:39:45 CEST

**WQL 2 WF10-8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)