

CLI C 02-3 WS/SW 4 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

CLI C 導体マーカースは、未接続の導体上に取り付けられます。0.5 mm² から最大 70 mm² まで、4 種類のサイズの導体直径にラベリングを実施できます。マーカースは印刷済で、使用できる状態になっています。個別マーカースを組み合わせることで、個別のラベリングが可能となります。

- 閉鎖状態マーカース、信頼性、未接続ケーブルへの取り付けに対応します
- 特別で細線仕様の高い以下プロファイルにより、幅広いアプリケーションプログラムを確保
- 最小限の労力で、すばやく簡単に適応
- 付属品に対応するので、ラベリングが簡単です
- 恒久的で高品質なラベリング
- 最適な可読性の高コントラスト

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | CableLine, 導体およびケーブルマーカース, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, 白色 |
| 注文番号 | 1869821514 |
| 種別 | CLI C 02-3 WS/SW 4 CD |
| GTIN (EAN) | 4032248446384 |
| 数量 | 500 Stück |
| 代替製品 | 1568249999 |

CLI C 02-3 WS/SW 4 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|------------|
| 深さ | 3.5 mm | 奥行き (インチ) | 0.138 inch |
| 高さ | 3 mm | 高さ (インチ) | 0.118 inch |
| 幅 | 3.4 mm | 幅 (インチ) | 0.134 inch |
| 正味重量 | 0.04 g | | |

温度

| | |
|--------|-------------|
| 動作温度範囲 | -30...80 °C |
|--------|-------------|

一般データ

| | | |
|------------------|------------------------|-----|
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | |
| ハロゲン | はい | |
| バージョン | CD | |
| パッケージ単位当たりマーカース数 | 供給フォーム | リール |
| 動作温度範囲 | -30...80 °C | |
| 動作温度範囲、最大 | 80 °C | |
| 動作温度範囲、最小 | -30 °C | |
| 印刷 | 4 | |
| 印刷の配置 | 水平 | |
| 印刷文字 | 数字 | |
| 印刷方法 | 熱エンボス加工 | |
| 印刷種別 | 標準 | |
| 印刷色 | 黒色 | |
| 幅 | 3.4 mm | |
| 抵抗コード準拠の素材色 | 9 | |
| 推奨業種 | プロセス, 機械 | |
| 材質 | PVC、ソフト、カドミウムなし | |
| 組み合わせごとのマーカース数 | 1 リール = 導体およびケーブルマーカース | |
| 色 | 白色 | |

導体およびケーブルマーカース

| | | | |
|---------|---------------------------|---------|---------------------|
| ハロゲン | はい | 導体外径 | 1.3 - 3 mm |
| 導体外径、最大 | 3 mm | 導体外径、最小 | 1.3 mm |
| 導体断面、最大 | 1.5 mm ² | 導体断面、最小 | 0.2 mm ² |
| 接続配線の断面 | 0.2 - 1.5 mm ² | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

作成日 2024/07/30 16:47:59 CEST

CLI C 02-3 WS/SW 4 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

製品変更通知

[PCN CableLine_DE](#)[PCN CableLine_EN](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

CLI C 02-3 WS/SW 4 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



図に類似