

BEST/D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



コンポーネントプラグは、電子コンポーネントを接続断路端子台に統合するために使用されます。電子コンポーネントのはんだ付け後、プラグを接続断路端子台の断路箇所に取り込むことで、断路端子台を電子コンポーネント内蔵型のモジュラー端子台に変更します。

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, コンポーネントプラグ, 1 A
注文番号	1878560000
種別	BEST/D
GTIN (EAN)	4032248471492
数量	50 Stück

BEST/D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	63 mm	奥行き (インチ)	2.48 inch
高さ	49.5 mm	高さ (インチ)	1.949 inch
幅	5 mm	幅 (インチ)	0.197 inch
正味重量	3.88 g		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方式	その他
------	-----

システム仕様

バージョン	プラグ
-------	-----

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

寸法

ピッチ (mm) (P)	5.1 mm
--------------	--------

材料データ

材質	Wemid	色	ページュ
----	-------	---	------

評価データ

定格電圧	250 V	定格電流	1 A
------	-------	------	-----

追加の技術データ

取り付け方式	接続されている	固定形式	接続されている
爆発試験バージョン	いいえ	設置アドバイス	直接実装

分類

ETIM 6.0	EC002018	ETIM 7.0	EC002018
ETIM 8.0	EC002018	ETIM 9.0	EC002018
ECLASS 9.0	27-14-11-49	ECLASS 9.1	27-14-11-49
ECLASS 10.0	27-14-11-49	ECLASS 11.0	27-14-11-49
ECLASS 12.0	27-14-11-49	ECLASS 13.0	27-25-03-05

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/07/04 7:04:56 CEST

BEST/D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
製品変更通知	PCN - EN PCN - DE
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

BEST/D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

