

## WFF 300/AH O.PS


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



幅広い種類のスタッド端子により、すべての電力転送アプリケーションで安全な接続が確保されます。10 mm から 300 mm の接続範囲。クリンプケーブルラグを使用して、コネクタがネジ付属ピンに取り付けられ、各接続箇所は六角ナットで固定されます。導体断面積に従って、M5 から M16 までのスレッドピンを有するスタッド端子が使用できます。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | ボルト式ねじ端子, フィードスルー端子, 定格断面: 300 mm², ねじ込みスタッド接続 |
| 注文番号       | <a href="#">1878650000</a>                     |
| 種別         | WFF 300/AH O.PS                                |
| GTIN (EAN) | 4032248481194                                  |
| 数量         | 6 Stück  |

作成日 2024/11/05 21:29:54 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## WFF 300/AH O.PS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|               |            |           |            |
|---------------|------------|-----------|------------|
| 深さ            | 85.5 mm    | 奥行き (インチ) | 3.366 inch |
| DIN レールを含む奥行き | 94 mm      | 高さ        | 163 mm     |
| 高さ (インチ)      | 6.417 inch | 幅         | 55 mm      |
| 幅 (インチ)       | 2.165 inch | 正味重量      | 559.68 g   |

## 温度

|           |                |           |        |
|-----------|----------------|-----------|--------|
| 保管温度      | -25 °C...55 °C | 連続動作温度、最小 | -60 °C |
| 連続動作温度、最大 | 130 °C         |           |        |

## UL評価データ

|                     |           |                     |        |
|---------------------|-----------|---------------------|--------|
| 導体サイズフィールド配線最大 (UR) | 600 kcmil | 導体サイズフィールド配線最小 (UR) | 6 AWG  |
| 導体サイズ工場配線最大 (UR)    | 600 kcmil | 導体サイズ工場配線最小 (UR)    | 6 AWG  |
| 証明書番号 (UR)          | E60693    | 電圧規模C (UR)          | 1000 V |
| 電流の規模C (UR)         | 500 A     |                     |        |

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

|                       |                          |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| DIN 46 234 ケーブルラグ x 2 | 25 ~ 240 mm <sup>2</sup> | DIN 46 235 ケーブルラグ x 2 | 50...240 mm <sup>2</sup> |
| DIN 46234 対応ケーブルラグ    | 25 ~ 240 mm <sup>2</sup> | DIN 46235 対応ケーブルラグ    | 50 ~ 300 mm <sup>2</sup> |
| クランプ範囲、最大             | 300 mm <sup>2</sup>      | クランプ範囲、最小             | 25 mm <sup>2</sup>       |
| スベード接続用のスタッドサイズ       | M 16                     | 接続数                   | 2                        |
| 接続断面、撚線、最大            | 300 mm <sup>2</sup>      | 接続断面、撚線、最小            | 25 mm <sup>2</sup>       |
| 接続方向                  | 横向きに                     | 接続方式                  | ねじ込みスタッド接続               |
| 締付けトルク、最大             | 60 Nm                    | 締付けトルク、最小             | 25 Nm                    |
| 配線接続断面、ソリッドコア、最小      | 25 mm <sup>2</sup>       | 配線接続断面、細径撚線、最大        | 240 mm <sup>2</sup>      |
| 配線接続断面、細径撚線、最小        | 25 mm <sup>2</sup>       | 配線接続断面ソリッドコア、最大       | 240 mm <sup>2</sup>      |

## システム仕様

|                 |     |               |       |
|-----------------|-----|---------------|-------|
| エンドカバープレートの要求   | いいえ | レベル数          | 1     |
| レベルごとのクランプポイント数 | 2   | 内部で交差接続されたレベル | いいえ   |
| PE 接続           | いいえ | レール           | TS 35 |
| N 関数            | いいえ | PE 関数         | いいえ   |
| PEN 関数          | いいえ |               |       |

## 全般

|     |       |
|-----|-------|
| レール | TS 35 |
|-----|-------|

## 材料データ

|             |       |   |         |
|-------------|-------|---|---------|
| 材質          | Wemid | 色 | ダークページュ |
| UL 94 可燃性等級 | V-0   |   |         |

## 評価データ

|                        |                     |            |         |
|------------------------|---------------------|------------|---------|
| 定格断面                   | 300 mm <sup>2</sup> | 定格電圧       | 1,000 V |
| 定格 DC 電圧               | 1,500 V             | 定格電流       | 520 A   |
| IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗  | 0.06 mΩ             | 定格インパルス耐電圧 | 8 kV    |
| IEC 60947-7-xに準拠した出力損失 | 16.64 W             | サージ電圧カテゴリ  | III     |
| 汚染度                    | 3                   |            |         |

作成日 2024/11/05 21:29:54 CET

## WFF 300/AH 0.PS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 追加の技術データ

|        |       |           |    |
|--------|-------|-----------|----|
| 取り付け方式 | TS 35 | 爆発試験バージョン | はい |
| 嵌合仕様   | はい    | 開放側面      | 閉  |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |             |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)             |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

## 重要なメモ

|      |              |
|------|--------------|
| 製品情報 | テストロール無しのカバー |
|------|--------------|

## 承認

認可



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ROHS                  | 適合        |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (UR)            | E60693    |
| 証明書番号 (cURusEX)       | E184763   |

## ダウンロード

|              |  |
|--------------|--|
| 承認/証明書/適合証明書 | <a href="#">CB Certificate</a><br><a href="#">CCC Ex Certificate</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
| エンジニアリングデータ  | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| 製品変更通知       | <a href="#">PCN WFF</a>  |
| ユーザ文書        | <a href="#">Storage Conditions Terminal Blocks</a><br><a href="#">WFF range for 1500 VDC applications</a><br><a href="#">DIRECT MOUNTING WFF TERMINAL BLOCKS</a>                       |
| カタログ         | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

**WFF 300/AH O.PS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## WFF 300/AH O.PS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## WF/WFFシリーズ

WF/WFF  
Series

追加接続は、別の電圧タップを有効にします。これは、たとえば、メインスイッチ上流の緊急電源 電圧供給に使用したり、単にアプリケーション内の追加接続として使用できます。

## 一般注文データ

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 種別         | WZAF 300                   | バージョン     |
| 注文番号       | <a href="#">1066500000</a> | 補助接続 (端子) |
| GTIN (EAN) | 4008190157579              |           |
| 数量         | 10 Stück                   |           |

## DEK 5/7.5



## WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカのハードベースの外形がコネクタにしっかりと合致します。弾性表面仕上げにより、マーカの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の 1 点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

## MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | DEK 5/7.5 MM WS            | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">2619920000</a> | Dekafix, 端子マーカ, 5 x 7.5 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118626162              |   |
| 数量         | 500 Stück                  |   |

## WFF 300/AH O.PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | WS 12/6.5 MC NE WS         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1609920000</a> | WS, 端子マーカー, 12 x 6.5 mm, ピッチ (mm) (P): 6.50 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190203511              | アレン・ブラッドリー, 白色   |
| 数量         | 540 Stück                  |  |

## マーカーホルダー



マーカーホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカーを追加で取り付けることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュール端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカーの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

## 一般注文データ

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別         | BZT 1 ZA WS 10/5           | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">1805520000</a> | アクセサリ, マーカーホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                 |
| 数量         | 100 Stück                  |                 |

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別         | BZT 1 WS 10/5              | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">1805490000</a> | アクセサリ, マーカーホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                 |
| 数量         | 100 Stück                  |                 |

## WFF 300/AH O.PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 種別         | DEK 5/5 MC NE WS           |
| 注文番号       | <a href="#">1609801044</a> |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              |
| 数量         | 1,000 Stück                |

|       |   |
|-------|---|
| バージョン | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, 白色 |
|-------|---|

## 保護カバー



端子台の各接続箇所に保護カバーまたは保護キャップに取り付けられています。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 種別         | WAH 185/300 BE             |
| 注文番号       | <a href="#">1064760000</a> |
| GTIN (EAN) | 4008190108267              |
| 数量         | 10 Stück                   |

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| バージョン | ボルト式ねじ端子, フード, ページュ, 54 mm |
|-------|----------------------------|

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 種別         | WAH 185/300 BL             |
| 注文番号       | <a href="#">1064780000</a> |
| GTIN (EAN) | 4008190103200              |
| 数量         | 10 Stück                   |

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| バージョン | ボルト式ねじ端子, フード, 青色, 54 mm |
|-------|--------------------------|

## WFF 300/AH O.PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## W シリーズ



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカ対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | WEW 35/1                   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1059000000</a> | エンドブラケット, ダークベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 12 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190172282              | 100 °C  |
| 数量         | 50 Stück                   |   |

## WS 12/6.5



## WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカのハードベースの外形がコネクタにしっかりと合致します。弾性表面仕上げにより、マーカの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の 1 点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

## MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | WS 12/6.5 MM WS            | バージョン                                   |
| 注文番号       | <a href="#">2619930000</a> | WS, 端子マーカ, 12 x 6.5 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118626155              |   |
| 数量         | 600 Stück                  |   |



## WFF 300/AH O.PS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 標準




ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

## 一般注文データ

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| 種別         | WQL 3 WFF300               | バージョン                 |
| 注文番号       | <a href="#">1065800000</a> | ボルト式ねじ端子, 短絡接続, 極数: 3 |
| GTIN (EAN) | 4008190031312              |                       |
| 数量         | 5 Stück                    |                       |
| 種別         | WQL 2 WFF300               | バージョン                 |
| 注文番号       | <a href="#">1065300000</a> | ボルト式ねじ端子, 短絡接続, 極数: 2 |
| GTIN (EAN) | 4008190110000              |                       |
| 数量         | 5 Stück                    |                       |

## 空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | DEK 5/7.5 MC NE WS         | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1720620000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 7.5 mm, ピッチ (mm) (P): 7.50 |
| GTIN (EAN) | 4008190362300              | Weidmueller, 白色                                 |
| 数量         | 320 Stück                  |   |