

ETO CC 15/17 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

一般注文データ

バージョン	ClipCard, アクセサリ, 15 x 17 mm, 透明
注文番号	1880850000
種別	ETO CC 15/17 TRANSPAR.
GTIN (EAN)	4032248481224
数量	10 Stück

作成日 2024/09/04 1:55:46 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

ETO CC 15/17 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	1 mm	奥行き (インチ)	0.039 inch
高さ	15 mm	高さ (インチ)	0.591 inch
幅	17 mm	幅 (インチ)	0.669 inch
正味重量	12.5 g		

温度

動作温度範囲	-40...100 °C
--------	--------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-2	
アークごとの数	228	
ハロゲン	いいえ	
パッケージ単位あたりマーカー数	供給フォーム	MultiCard
動作温度範囲	-40...100 °C	
動作温度範囲、最大	100 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
幅	17 mm	
接着剤	永久アクリル共重合体	
推奨業種	機械	
材質	ポリエステルフィルム	
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = アクセサリ	
色	透明	

装置マーカー

ハロゲン	いいえ
------	-----

分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

ETO CC 15/17 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

