

PEAN AL WI 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

バージョン	PE 端子, ねじ接続, グレー, 95 mm², 接続数: 1, レベル数: 1, 取り付けプレート, None, スチール
注文番号	1890730000
種別	PEAN AL WI 95
GTIN (EAN)	4032248500116
数量	5 Stück
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2024-09-11

作成日 2024/11/05 21:35:34 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

PEAN AL WI 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	47.9 mm	奥行き (インチ)	1.886 inch
高さ	45 mm	高さ (インチ)	1.772 inch
幅	30 mm	幅 (インチ)	1.181 inch
正味重量	106.2 g		

温度

連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C
-----------	--------	-----------	--------

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続数	1	接続断面、撚線、最大	95 mm ²
接続断面、撚線、最小	2.5 mm ²	接続方式	ねじ接続
配線接続断面、ソリッドコア、最小	2.5 mm ²	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	95 mm ²
配線接続断面、細径撚線、最大	95 mm ²	配線接続断面、細径撚線、最小	2.5 mm ²
配線接続断面ソリッドコア、最大	95 mm ²		

クランプ用コンダクタ (追加接続)

接続種別、追加接続	ねじ接続
-----------	------

システム仕様

バージョン	PE端子	エンドカバープレートの要求	いいえ
レベル数	1	レベルごとのクランプポイント数	1
レール	取り付けプレート	PEN 関数	いいえ

全般

レール	取り付けプレート
-----	----------

材料データ

材質	スチール	色	グレー
UL 94 可燃性等級	None		

評価データ

定格断面	95 mm ²	IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	0.14 mΩ
IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	7.42 W		

分類

ETIM 6.0	EC000901	ETIM 7.0	EC000901
ETIM 8.0	EC000901	ETIM 9.0	EC000901
ECLASS 9.0	27-14-11-41	ECLASS 9.1	27-14-11-41
ECLASS 10.0	27-14-11-41	ECLASS 11.0	27-14-11-41
ECLASS 12.0	27-14-11-41	ECLASS 13.0	27-25-01-03
ECLASS 14.0	27-25-01-03		

PEAN AL WI 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--