

WSMC 11-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

WSM は、ケーブル、コンダクタ、パイプ、およびコンポーネントの完全なマーキングシステムで、他のマーカが耐えられない環境でも、恒久的なラベリングを提供します。この製品の種類は、プレート、キャリア、およびステンレススチールケーブルストラップにラベリングを実施します。WSM セットとサービスボックスで、個別に、または完全に使用できます。

利点：

- 堅固なエンボス加工の文字による最大限の可読性
- 熱、寒さ、腐食、酸、化学物質、火災などに強い耐性。
- 個別のマーキングと複数文字のマーキングとの組み合わせが可能
- 迅速な設置
- 太陽光アプリケーションに最適
- ケーブルストラップによる簡単な接続

一般注文データ

バージョン	ステンレス鋼製マーカ、導体およびケーブルマーカ、93 x 10 mm, 銀色
注文番号	1891670000
種別	WSMC 11-15
GTIN (EAN)	4032248504305
数量	1 Stück

WSMC 11-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.5 mm	奥行き (インチ)	0.02 inch
高さ	93 mm	高さ (インチ)	3.661 inch
幅	10 mm	幅 (インチ)	0.394 inch
正味重量	3 g		

温度

動作温度範囲	500 °C
--------	--------

一般データ

パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム	コンポーネント部品
動作温度範囲	500 °C	
動作温度範囲、最大	500 °C	
印刷の配置	水平	
印刷文字	文字の混在	
印刷種別	顧客の仕様に準拠	
幅	10 mm	
文字数	15	
材質	ステンレススチール 1.4404	
組み合わせごとのマーカース数	1 コンポーネント部品 = 導体およびケーブルマーカース	
色	銀色	

分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--