

WSMC 6-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

WSM は、ケーブル、コンダクタ、パイプ、およびコンポーネントの完全なマーキングシステムで、他のマーカが耐えられない環境でも、恒久的なラベリングを提供します。この製品の種類は、プレート、キャリア、およびステンレススチールケーブルストラップにラベリングを実施します。WSM セットとサービスボックスで、個別に、または完全に使用できます。

利点：

- 堅固なエンボス加工の文字による最大限の可読性
- 熱、寒さ、腐食、酸、化学物質、火災などに強い耐性。
- 個別のマーキングと複数文字のマーキングとの組み合わせが可能
- 迅速な設置
- 太陽光アプリケーションに最適
- ケーブルストラップによる簡単な接続

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | ステンレス鋼製マーカ、導体およびケーブルマーカ、74 x 10 mm, 銀色 |
| 注文番号 | 1891680000 |
| 種別 | WSMC 6-10 |
| GTIN (EAN) | 4032248504411 |
| 数量 | 1 Stück |

WSMC 6-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|------------|
| 深さ | 0.5 mm | 奥行き (インチ) | 0.02 inch |
| 高さ | 74 mm | 高さ (インチ) | 2.913 inch |
| 幅 | 10 mm | 幅 (インチ) | 0.394 inch |
| 正味重量 | 1 g | | |

温度

| | |
|--------|--------|
| 動作温度範囲 | 500 °C |
|--------|--------|

一般データ

| | | |
|------------------|------------------------------|-----------|
| パッケージ単位当たりマーカース数 | 供給フォーム | コンポーネント部品 |
| 動作温度範囲 | 500 °C | |
| 動作温度範囲、最大 | 500 °C | |
| 印刷の配置 | 水平 | |
| 印刷文字 | 文字の混在 | |
| 印刷種別 | 顧客の仕様に準拠 | |
| 幅 | 10 mm | |
| 文字数 | 10 | |
| 材質 | ステンレススチール 1.4404 | |
| 組み合わせごとのマーカース数 | 1 コンポーネント部品 = 導体およびケーブルマーカース | |
| 色 | 銀色 | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|------|--|
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
|------|--|