

QL 4 WTL6/4FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子, ねじ込み, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 11.00, 絶縁: いいえ, 41 A, シルバーグレー
注文番号	1897030000
種別	QL 4 WTL6/4FF
GTIN (EAN)	40322485 14007
数量	100 Stück

作成日 2024/07/07 0:25:03 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

QL 4 WTL6/4FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	6 mm	奥行き (インチ)	0.236 inch
高さ	41.8 mm	高さ (インチ)	1.646 inch
幅	2 mm	幅 (インチ)	0.079 inch
正味重量	3.16 g		

温度

保管温度 -25 °C...55 °C

システム仕様

バージョン 短絡接続

全般

極数 4 設置アドバース フィードスルー (プッシング) , 直接実装

寸法

ピッチ (mm) (P) 11 mm

材料データ

材質 銅・錫 色 シルバークレー

評価データ

定格電流 41 A

追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	固定形式	ねじ込み
爆発試験バージョン	いいえ	設置アドバース	フィードスルー (プッシング) , 直接実装

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

ROHS 適合

QL 4 WTL6/4FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	CAT 1 TERM 16/17 EN