

Q 4 WTL 6/4FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 11.00, 絶縁: いいえ, 41 A, シルバークレー
注文番号	1897130000
種別	Q 4 WTL 6/4FF
GTIN (EAN)	4032248514106
数量	100 Stück

作成日 2024/07/07 0:27:26 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

Q 4 WTL 6/4FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	6 mm	奥行き (インチ)	0.236 inch
高さ	41.8 mm	高さ (インチ)	1.646 inch
幅	2 mm	幅 (インチ)	0.079 inch
正味重量	13.25 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

システム仕様

バージョン	短絡接続
-------	------

全般

極数	4	設置アドバイス	フィードスルー (ブッシング) , 直接実装
----	---	---------	------------------------

寸法

ピッチ (mm) (P)	11 mm
--------------	-------

材料データ

材質	銅・錫	色	シルバークレー
----	-----	---	---------

評価データ

定格電流	41 A
------	------

追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	固定形式	ねじ込み
爆発試験バージョン	いいえ	設置アドバイス	フィードスルー (ブッシング) , 直接実装

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/07/07 0:27:26 CEST

Q 4 WTL 6/4FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	CAT 1 TERM 16/17 EN