

MOPL K3 N FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

一般注文データ

バージョン	KlipponK (アルミニウムの空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り付けプレート, 高さ: 44 mm, 幅: 156 mm, 深さ: 3 mm, 材質: スチール板、亜鉛メッキ、亜鉛めっき, 銀色
注文番号	1898210000
種別	MOPL K3 N FE
GTIN (EAN)	4032248516797
数量	1 Stück

作成日 2024/08/27 17:54:33 CEST

MOPL K3 N FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	3 mm	奥行き (インチ)	0.118 inch
高さ	44 mm	高さ (インチ)	1.732 inch
幅	156 mm	幅 (インチ)	6.142 inch
取付寸法 - 高さ	22 mm	取付寸法 - 幅	147.2 mm
正味重量	71 g		

アクセサリに関する一般情報

取付寸法 - 幅	147.2 mm	取付寸法 - 高さ	22 mm
材質	スチール板、亜鉛メッキ	素材の厚み	2 mm
表面仕上	亜鉛めっき		

一般的な情報

材質	スチール板、亜鉛メッキ	素材の厚み	2 mm
表面仕上	亜鉛めっき		

分類

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39
ECLASS 14.0	27-40-06-39		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

MOPL K3 N FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

TS 15



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステム
アクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要
件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

一般注文データ

種別	TS15X5 ST K3	バージョン
注文番号	8000003885	レール, TS 15, 幅: 155 mm, スロットなし, スチール, ガルバニ亜鉛メッ
GTIN (EAN)	4050118652512	キおよび不動態化
数量	20 Stück	