

STGH 0.ZA/O.R/SW ZRV2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



プラグハウジングは、プラグの個別設定を可能にします。配線上のクリンプ接点は、端子台との安全な接続に対応するプラグ接点として使用されます。

一般注文データ

バージョン	Zシリーズ, プラグハウジング, 5.15 mm, 黒色, 黒色, プラグ
注文番号	1898430000
種別	STGH 0.ZA/O.R/SW ZRV2.5
GTIN (EAN)	4032248517626
数量	25 Stück

作成日 2024/07/07 1:16:29 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

STGH 0.ZA/O.R/SW ZRV2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	24.2 mm	奥行き (インチ)	0.953 inch
高さ	31.5 mm	高さ (インチ)	1.24 inch
幅	5.15 mm	幅 (インチ)	0.203 inch
正味重量	1.779 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方式	プラグイン接続
------	---------

システム仕様

バージョン	ハウジングベース部	エンドカバープレートの要求	いいえ
内部で交差接続されたレベル	いいえ		

全般

設置アドバイス	プラグ
---------	-----

材料データ

材質	Wemid	色	黒色
UL 94 可燃性等級	V-0		

評価データ

定格断面	2.5 mm ²	IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1.33 mΩ
IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	0.77 W		

追加の技術データ

爆発試験バージョン	いいえ	設置アドバイス	プラグ
-----------	-----	---------	-----

分類

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20
ECLASS 12.0	27-14-11-20	ECLASS 13.0	27-25-01-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/07/07 1:16:29 CEST

STGH 0.ZA/O.R/SW ZRV2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	CAT 1 TERM 16/17 EN