

MOFU 15/35 ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



取り付けフットは、DIN レール上で直接スナップできない
コンポーネントの取り付けに使用されます。

一般注文データ

バージョン	Zシリーズ, 取り付けフット, 黄色, 5.1 mm
注文番号	1899170000
種別	MOFU 15/35 ZPS2.5
GTIN (EAN)	4032248518708
数量	25 Stück

MOFU 15/35 ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	21.47 mm	奥行き (インチ)	0.845 inch
高さ	52.4 mm	高さ (インチ)	2.063 inch
幅	5.1 mm	幅 (インチ)	0.201 inch
正味重量	2.303 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

システム仕様

バージョン	端子用
-------	-----

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

寸法

TS 15 オフセット	21 mm	TS 35 オフセット	2 mm
-------------	-------	-------------	------

材料データ

材質	Wemid	色	黄色
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装
---------	------

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

MOFU 15/35 ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローチャー	