

SCREWTY-M12 F-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



どのアプリケーションにも最適なツール

Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90 % 以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

一般注文データ

バージョン	M12コネクタ用ケーブルグランドツール
注文番号	1900021000
種別	SCREWTY-M12 F-DM
GTIN (EAN)	4032248436828
数量	1 Stück
パッケージ	段ボール箱

SCREWTY-M12 F-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 265 g

ねじ締めツール

トルク設定、最大 1.7 Nm トルク設定、最小 0.5 Nm

分類

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-01-90-90
ECLASS 12.0	21-01-90-90	ECLASS 13.0	21-01-90-90
ECLASS 14.0	21-01-90-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /
RoHS 対応状況 影響なし

重要なメモ

製品情報 同梱品：

- トルクスクリュードライバー 0.5 ~ 1.7 Nm +設定補助
- 交換可能な刃 1/4 インチ
- カスタマイズ可能なコネクタ用アタッチメント M12F

ダウンロード

製品変更通知 [20210319 Technical change to Screwty® torque screwdriver](#)
[20210319 Technische Änderung zu Screwty® Drehmomentschraubendreher](#)

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)

ブローシャー [FL FIELDWIRING EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)