

## SCREWTY M12 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Screwty® アタッチメントは、M12 丸型プラグインコネクタに適しており、刻み付きナットの外寸は  $14.5 \pm 0.3$  mm です。締め付けトルクは 0.8 ~ 1.2 Nn です。

## 一般注文データ

バージョン	モールド M12 ラインケーブルグランド用ツール
注文番号	<a href="#">1900100000</a>
種別	SCREWTY M12 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409952
数量	1 Stück
パッケージ	ビニール袋

作成日 2024/07/04 8:32:24 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SCREWTY M12 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量	16 g
------	------

## ねじ締めツール

サイズ	14.5 mm	接続スレッド	M12
-----	---------	--------	-----

## 分類

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-01-90-90
ECLASS 12.0	21-01-90-90	ECLASS 13.0	21-01-90-90

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>