

SCREWTY M8 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Screwty® アタッチメントは、M8 丸型プラグインコネクタに適しており、刻み付きナットの外寸は $10 \pm 0.3 \text{ mm}$ です。締め付けトルクは $0.5 \sim 0.6 \text{ Nm}$ です。

一般注文データ

バージョン	モールド M8 ラインケーブルグラウンド用ツールアダプタ
注文番号	1900110000
種別	SCREWTY M8 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409969
数量	1 Stück
パッケージ	ビニール袋

作成日 2024/11/05 19:20:39 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SCREWTY M8 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量	11.44 g
------	---------

ねじ締めツール

サイズ	10 mm	接続スレッド	M8
-----	-------	--------	----

分類

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-01-90-90
ECLASS 12.0	21-01-90-90	ECLASS 13.0	21-01-90-90
ECLASS 14.0	21-01-90-90		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN