

## SCREWTY M12F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Screwty® アタッチメントは、個別調整対応 M12 丸型ブラグインコネクタに適しており、刻み付きナットの外寸は  $19.8 \pm 0.3$  mm です。締め付けトルクは 0.8 ~ 1.2 Nn です。

## 一般注文データ

バージョン	M12 コネクタケーブルグランド用ツール
注文番号	<a href="#">1900120000</a>
種別	SCREWTY M12F KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409976
数量	1 Stück
パッケージ	ビニール袋

作成日 2024/08/27 17:02:39 CEST

## SCREWTY M12F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量	17.8 g
------	--------

## ねじ締めツール

サイズ	19.8 mm	接続スレッド	M12
-----	---------	--------	-----

## 分類

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-01-90-90
ECLASS 12.0	21-01-90-90	ECLASS 13.0	21-01-90-90
ECLASS 14.0	21-01-90-90		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	影響なし

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>