

## SCREWTY M8F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Screwty® アタッチメントは、個別調整対応 M8 丸型プラグインコネクタに適しており、刻み付きナットの外寸は  $11.9 \pm 0.3$  mm です。締め付けトルクは 0.5 ~ 0.6 Nn です。

## 一般注文データ

バージョン	M8 コネクタケーブルグランド用ツールアダプタ
注文番号	<a href="#">1900130000</a>
種別	SCREWTY M8F KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248431267
数量	1 Stück
パッケージ	ビニール袋

作成日 2024/07/04 8:23:32 CEST

## SCREWTY M8F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量	15 g
------	------

## ねじ締めツール

サイズ	11.9 mm	接続スレッド	M8
-----	---------	--------	----

## 分類

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-01-90-90
ECLASS 12.0	21-01-90-90	ECLASS 13.0	21-01-90-90

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>