

HDC 10A SLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | HDCエンクロージャ, サイズ: 2, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ベースハウジング, エンドロック クランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| 注文番号 | 1901160000 |
| 種別 | HDC 10A SLU 1M25G |
| GTIN (EAN) | 4032248586189 |
| 数量 | 1 Stück |

HDC 10A SLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|-----------|---------|----------|------------|
| 高さ | 57 mm | 高さ (インチ) | 2.244 inch |
| 幅 | 62.7 mm | 幅 (インチ) | 2.468 inch |
| 取付寸法 - 高さ | 40 mm | 取付寸法 - 幅 | 48 mm |
| 正味重量 | 199 g | | |

温度

| | |
|------|-------------------|
| 制限温度 | -40 °C ... 125 °C |
|------|-------------------|

バージョン

| | | | |
|--------------|------------|--------------|---------------|
| BG | 2 | Moduplug®に最適 | いいえ |
| クランプのバージョン | 終端ロック用クランプ | ケーブル取り入れ口サイズ | M 25 |
| ケーブル導入口 | スレッド付き | サイズ | 2 |
| ハウジング設計 | | ロックシステム設計 | エンドロッククランプ、下側 |
| 上部 / 底部 / 蓋 | 下部 | 上部ケーブル取り入れ口数 | 0 |
| 側方ケーブル取り入れ口数 | 1 | 内付スレッド | M 25 |
| 種別 | ベースハウジング | 締付けトルク | 0.5 Nm |
| 色 (RAL) | RAL 7035 | 設計 | 標準 |

一般データ

| | | | |
|-----------|---------------|-----------|--------------|
| EMC ハウジング | いいえ | ハウジング主要材質 | ダイカストアルミニウム |
| ロック素子の材質 | ステンレススチール、防錆性 | 保護度合い | IP65 (電源接続時) |
| 締付けトルク | 0.5 Nm | 表面仕上 | 粉体塗装 |

寸法

| | | | |
|----------|--------|-----------|---------|
| ケーブル導入口 | スレッド付き | ハウジングBの高さ | 57 mm |
| ハウジングの全長 | 63 mm | 基準B1の高さ | 4 mm |
| 幅の基準C1 | 50 mm | 幅ハウジングC | 29.5 mm |
| 穴ピッチ長 A2 | 48 mm | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC000437 |
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |

| | |
|------|----------|
| 物質 | アセトン |
| 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| 物質 | 掘削油 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | ディーゼル |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | エチルアルコール |
| 耐薬品性 | 耐性 |

作成日 2024/07/07 0:27:42 CEST

HDC 10A SLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


技術データ

| | |
|------|------------|
| 物質 | トランスミッション油 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 作動油 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 冷却剤 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 石油ベンジン |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 汗 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 高級ガソリン |
| 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| 物質 | 水 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 紫外線 |
| 耐薬品性 | 不安定 |
| 物質 | オゾン |
| 耐薬品性 | 不安定 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f |
| 耐薬品性 | de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@268fc3f6 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@368f4100 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5d190bab de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@22c48d11 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7a0c6acc de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3647a3cc de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2316a2fc de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@25bc1f8a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3cff5bfb de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@372dd66b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@213a9330 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@643f98d2 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2259372d |

承認

| | |
|-----------------------|---|
| 認可 |  |
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cURus) | E92202 |

ダウンロード

| | |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| 製品変更通知 | 20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローチャー | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

作成日 2024/07/07 0:27:42 CEST

HDC 10A SLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | HDC 10A DMDL 2B0 | バージョン |
| 注文番号 | 1665880000 | HDCエンクロージャ, サイズ: 2, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ハ |
| GTIN (EAN) | 4008190422912 | ウジング下部カバー, エンドロッククランプ, 下側, 標準 |
| 数量 | 1 Stück | |