

## BA RC ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

取り付けフットは、DIN レール上で直接スナップできない  
コンポーネントの取り付けに使用されます。

## 一般注文データ

バージョン	Zシリーズ, アクセサリ, 黄色, 5.1 mm
注文番号	<a href="#">1908560000</a>
種別	BA RC ZPS2.5
GTIN (EAN)	4032248534241
数量	25 Stück

## BA RC ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	12.77 mm	奥行き (インチ)	0.503 inch
高さ	23.45 mm	高さ (インチ)	0.923 inch
幅	5.1 mm	幅 (インチ)	0.201 inch
正味重量	0.52 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50
連続動作温度、最大	120		

## システム仕様

バージョン	端子用
-------	-----

## 全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

## 材料データ

材質	Wemid	色	黄色
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装
---------	------

## 分類

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC002638
ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ECLASS 9.0	27-44-03-09	ECLASS 9.1	27-44-03-09
ECLASS 10.0	27-44-03-09	ECLASS 11.0	27-46-02-02
ECLASS 12.0	27-46-02-02	ECLASS 13.0	27-46-02-02

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローチャー	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>