

## ZQV 2.5/20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



プラグイン渡り配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

## 一般注文データ

バージョン	Zシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 20
注文番号	<a href="#">1908960000</a>
種別	ZQV 2.5/20
GTIN (EAN)	4032248535293
数量	20 Stück

## ZQV 2.5/20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	27.6 mm	奥行き (インチ)	1.087 inch
高さ	2.8 mm	高さ (インチ)	0.11 inch
幅	99.7 mm	幅 (インチ)	3.925 inch
正味重量	13.785 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-60
連続動作温度、最大	130		

## システム仕様

バージョン	端子用
-------	-----

## 全般

極数	20	設置アドバイス	直接実装
----	----	---------	------

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	5.1 mm
--------------	--------

## 材料データ

材質	Wemid	色	黄色
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 渡り配線コネクタ

定格電流、2極 種別	24 A 渡り配線コネクタ	定格電流、多極	24 A
---------------	------------------	---------	------

## 評価データ

定格電流	24 A
------	------

## 追加の技術データ

固定形式	接続されている	設置アドバイス	直接実装
------	---------	---------	------

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

作成日 2024/07/07 1:18:13 CEST

## ZQV 2.5/20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 重要なメモ

## 製品情報

安定性および温度の理由により、接点要素の 60 % を取り除くことしかできません。渡り配線コネクタを使用すると、定格電圧が 400 V に低下します。ブランクカットエッジとの断路渡り配線を使用する場合、電圧は 25 V に低下します。

## 承認

ROHS

適合

## ダウンロード

## 承認/証明書/適合証明書

[Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)

## エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

## エンジニアリングデータ

[Zuken E3.S](#)

## ユーザ文書

[Operating instructions\\_ZDU1.5-ZDU35\\_ZQV.pdf](#)[Storage Conditions Terminal Blocks](#)[User Manual ZQV 2.5](#)

## カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

## ブローシャー