

## VG M63-K67

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

## 一般注文データ

バージョン	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, ポリアミド 6
注文番号	<a href="#">1909750000</a>
種別	VG M63-K67
GTIN (EAN)	4032248536672
数量	10 Stück

作成日 2024/08/27 16:59:44 CEST

## VG M63-K67

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	53 mm	高さ (インチ)	2.087 inch
長さ	71 mm	長さ (インチ)	2.795 inch
正味重量	100.1 g		

## 温度

動作温度	-20 °C...80 °C
------	----------------

## 一般的情報

AF サイズ 1	65 mm	UL 94 可燃性等級	V-2
ねじ山長さ	18 mm	アダプター接続用トルク、最大	12.5 Nm
アダプター接続用トルク、最小	11.5 Nm	キャップナットのトルク、最小	19.5 Nm
ケーブルグランド	測定基準	シリコーン	いいえ
シールインサート	NBR	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	いいえ、はい	ロックナットのトルク、最小	11.5 Nm
ロックナット最大トルク	12.5 Nm	保護度合い	IP67
動作温度範囲、最大	100 °C	動作温度範囲、最小	-20 °C
外付スレッド	M 63	外側ケーブル直径、最大	44 mm
外側ケーブル直径、最小	34 mm	材質	ポリアミド6
標準	EN/IEC 62444	締付けトルク	12 Nm
袋ナット最大トルク	20.5 Nm		

## 分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01
ECLASS 14.0	27-14-08-01		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

認可	
ROHS	適合

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

作成日 2024/08/27 16:59:44 CEST

## VG M63-K67

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ネオプレン製フラットガスケット – GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	GWDR M63-NP	バージョン
注文番号	<a href="#">1736290000</a>	GWDR NP (平形ガスケット – ネオプレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4008190956080	63, ネオプレン
数量	10 Stück	

## プラスチックロックナット、グレー



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	SKMU M63 - K GR	バージョン
注文番号	<a href="#">1772510000</a>	SKMU PA (プラスチック製ロックナット), ロックナット, M 63, 8
GTIN (EAN)	4032248130252	mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30))
数量	10 Stück	

## VG M63-K67

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	GWDR M63-PO	バージョン
注文番号	<a href="#">1777990000</a>	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4032248158256	63, ポリエチレン
数量	50 Stück	