

VG PG21-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

バージョン	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, ポリアミド6
注文番号	1909810000
種別	VG PG21-K67
GTIN (EAN)	4032248536733
数量	25 Stück

作成日 2024/08/27 17:44:19 CEST

VG PG21-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	37 mm	高さ (インチ)	1.457 inch
長さ	48 mm	長さ (インチ)	1.89 inch
正味重量	21.44 g		

温度

動作温度	-20 °C...80 °C
------	----------------

一般的情報

AF サイズ 1	33 mm	UL 94 可燃性等級	V-2
ねじ山長さ	11 mm	アダプター接続用トルク、最大	4 Nm
アダプター接続用トルク、最小	3 Nm	キャップナットのトルク、最小	5 Nm
ケーブルグランド	PG	シリコーン	いいえ
シールインサート	NBR	スレッドピッチ	1.59 mm
ハロゲン	いいえ、はい	ロックナットのトルク、最小	3 Nm
ロックナット最大トルク	4 Nm	保護度合い	IP67
動作温度範囲、最大	100 °C	動作温度範囲、最小	-20 °C
外付スレッド	PG 21	外側ケーブル直径、最大	18 mm
外側ケーブル直径、最小	13 mm	材質	ポリアミド6
締付けトルク	8 Nm	袋ナット最大トルク	6 Nm

分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01
ECLASS 14.0	27-14-08-01		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可	
ROHS	適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

作成日 2024/08/27 17:44:19 CEST

VG PG21-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR PG21-NP	バージョン
注文番号	1719590000	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, PG
GTIN (EAN)	4008190352851	21, ネオプレン
数量	100 Stück	

プラスチックロックナット、グレー



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU PG21-K GR	バージョン
注文番号	1698220000	SKMU PA (プラスチック製ロックナット), ロックナット, PG 21, 7
GTIN (EAN)	4008190884758	mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30))
数量	100 Stück	

VG PG21-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグラントに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR PG21-PO	バージョン
注文番号	1719490000	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, PG
GTIN (EAN)	4008190352752	21, ポリエチレン
数量	100 Stück	