

VG H M25 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

バージョン	VG H (HDC二分割ケーブルグランド) , ケーブルグランド, ストレート, M 25, 8 mm, OD min. 8.5 - OD max. 18 mm, IP65, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	1921740000
種別	VG H M25 MS
GTIN (EAN)	4032248563012
数量	25 Stück
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2024-08-31

作成日 2024/10/02 7:14:29 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

VG H M25 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	11.5 mm	高さ (インチ)	0.453 inch
幅	25 mm	幅 (インチ)	0.984 inch
正味重量	18.76 g		

温度

動作温度	-20 °C...60 °C
------	----------------

一般的情報

AF サイズ	25 mm	AF サイズ 1	25 mm
AF サイズ 2	25 mm	GWDR の保護度合い	IP65
O リング	NBR	ねじ山長さ	8 mm
ケーブルグランド	測定基準, M 25	シーリング	NBR
シールインサート	NBR	スレッドピッチ	1.5 mm
ノッチ多層シール直径1	8.5 mm	ノッチ多層シール直径2	11.5 mm
ノッチ多層シール直径3	14.5 mm	ノッチ多層シール直径4	18 mm
ハロゲン	はい	保護度合い	IP65
動作温度範囲、最大	60 °C	動作温度範囲、最小	-20 °C
外付スレッド	M 25	外側ケーブル直径、最大	18 mm
外側ケーブル直径、最小	8.5 mm	材質	真鍮、ニッケルメッキ

分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01
ECLASS 14.0	27-14-08-01		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	