

WEW WTL 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



サポートブラケットは、端子レール内の 10 x 3 バスバーを固定します。ワイドミュラーは、メンテナンス作業中に必要なバスバー位置の安定性を確保するため、少なくとも 20 cm 毎のリテーニングプレート設置を推奨しています。さらに、サポートブラケットは、回路の光分離に使用されるか、または隣接する渡り配線コネクタから電氣的絶縁するために使用されます。エンドプレートとは対照的に、輪郭は隣接する端子台よりも大きくなる場合があります。ただし、アプリケーション内で必要な空気パスおよびクリープパスを維持できなくなるため、この値は小さくしないでください。

一般注文データ

バージョン	Wモデルシリーズ, エンドブラケット
注文番号	1925040000
種別	WEW WTL 35
GTIN (EAN)	4032248566143
数量	10 Stück

WEW WTL 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	79 mm	奥行き (インチ)	3.11 inch
高さ	100 mm	高さ (インチ)	3.937 inch
幅	18 mm	幅 (インチ)	0.709 inch
正味重量	27.1 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

システム仕様

レール	TS 35
-----	-------

全般

レール	TS 35	設置アドバース	直接実装
-----	-------	---------	------

寸法

TS 35 オフセット	50 mm
-------------	-------

材料データ

材質	Wemid	色	ダークペーージュ
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

インターロック	ねじ固定用	取り付け方式	ねじ込み
設置アドバース	直接実装		

分類

ETIM 6.0	EC001041	ETIM 7.0	EC001041
ETIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041
ECLASS 9.0	27-14-11-35	ECLASS 9.1	27-14-11-35
ECLASS 10.0	27-14-11-35	ECLASS 11.0	27-14-11-35
ECLASS 12.0	27-14-11-35	ECLASS 13.0	27-25-03-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

WEW WTL 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format