

SAIE-M12S-8-TL-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M12, ピン、ストレート, 取り付けスレッド: PG 9, 極数: 8, 燃線/ケーブル長:
注文番号	1926200000
種別	SAIE-M12S-8-TL-PG9
GTIN (EAN)	4032248569625
数量	20 Stück

作成日 2024/08/27 16:58:58 CEST

SAIE-M12S-8-TL-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 13.4 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

ケーブルグランド	PG 9	コーディング	A-coded
ハウジング主要材質	真鍮, ニッケルメッキ	保護度合い	IP67, ねじ込み
定格電圧	30 V	定格電流	2 A
接触表面	金メッキ	極数	8

標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-101

一般データ

ケーブルグランド	PG 9	コア断面積	0.25 mm ²
コーディング	A-coded	ハウジング主要材質	真鍮, ニッケルメッキ
保護度合い	IP67, ねじ込み	取り付けスレッド	PG 9
定格電圧	30 V	定格電圧	250 V (4-pole) / 125 V (5-pole) / 60 V (8-pole)
定格電流	2 A	導体外径	-
接続スレッド	M12	接触表面	金メッキ
材質	PVC	極数	8

分類

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ECLASS 9.0	27-44-03-09	ECLASS 9.1	27-44-03-09
ECLASS 10.0	27-44-03-09	ECLASS 11.0	27-44-01-10
ECLASS 12.0	27-44-01-10	ECLASS 13.0	27-44-01-10
ECLASS 14.0	27-44-01-10		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4
RoHS 対応状況	準拠

承認

ROHS 適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN

作成日 2024/08/27 16:58:58 CEST

SAIE-M12S-8-TL-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

極スキーム

