

## ETO CC 30/60 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図に類似

## 一般注文データ

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| バージョン      | ClipCard, アクセサリ, 30 x 60 mm, 透明 |
| 注文番号       | <a href="#">1934440000</a>      |
| 種別         | ETO CC 30/60 TRANSPAR.          |
| GTIN (EAN) | 4032248590971                   |
| 数量         | 10 Stück                        |

作成日 2024/07/29 11:42:24 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## ETO CC 30/60 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |        |           |            |
|------|--------|-----------|------------|
| 深さ   | 1 mm   | 奥行き (インチ) | 0.039 inch |
| 高さ   | 30 mm  | 高さ (インチ)  | 1.181 inch |
| 幅    | 60 mm  | 幅 (インチ)   | 2.362 inch |
| 正味重量 | 10.8 g |           |            |

## 温度

|        |              |
|--------|--------------|
| 動作温度範囲 | -40...100 °C |
|--------|--------------|

## 一般データ

|                 |                     |           |
|-----------------|---------------------|-----------|
| UL 94 可燃性等級     | V-2                 |           |
| アークごとの数         | 27                  |           |
| ハロゲン            | いいえ                 |           |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム              | MultiCard |
| 動作温度範囲          | -40...100 °C        |           |
| 動作温度範囲、最大       | 100 °C              |           |
| 動作温度範囲、最小       | -40 °C              |           |
| 幅               | 60 mm               |           |
| 接着剤             | 永久アクリル共重合体          |           |
| 推奨業種            | 機械                  |           |
| 材質              | ポリエステルフィルム          |           |
| 組み合わせごとのマーカー数   | 1 MultiCard = アクセサリ |           |
| 色               | 透明                  |           |

## 装置マーカー

|      |     |
|------|-----|
| ハロゲン | いいえ |
|------|-----|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

## 環境製品コンプライアンス

|            |           |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | /         |
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし) |

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## ダウンロード

|      |  |
|------|--|
| カタログ | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|------|--|

**ETO CC 30/60 TRANSPAR.**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

