

SAIB-VSA-3P/230/9-H/LD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを提供しています

カスタマイズ可能なバルブプラグは、特殊用途の機械工学で頻繁に使用されます。このようなプラグは、ソレノイドバルブを接続するのに用いられます。バルブプラグは、すべての標準設計形式で使用できます。この範囲には、設計種別 A、B Industrial、DIN 準拠 B Industrial、および DIN 準拠 C が含まれます。バルブプラグは、3 極と 4 極バージョンで使用できますが、ケーブルは使用できません。ねじ込み時に IP65 保護を保証するフラットガスケットシールが含まれます。

一般注文データ

注文番号	1934880000
種別	SAIB-VSA-3P/230/9-H/LD
GTIN (EAN)	4032248592616
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 6:09:34 CEST

SAIB-VSA-3P/230/9-H/LD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 28 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

すべてのバルブプラグには保護回路が取り付けられます		ケーブルグランド	
フリーホイールダイオード		PG 9	
ケーブル直径、最大	8 mm	ケーブル直径、最小	6 mm
コーディング	デザインA (18 mm)	ハウジング主要材質	PA 6 GF
定格電圧	230 V	接続断面積、最大	1.5 mm ²
接続断面積、最小	0.34 mm ²	極数	3

分類

ETIM 6.0	EC002062	ETIM 7.0	EC003623
ETIM 8.0	EC003623	ETIM 9.0	EC003623
ECLASS 9.0	27-44-01-05	ECLASS 9.1	27-44-01-05
ECLASS 10.0	27-44-01-05	ECLASS 11.0	27-44-01-05
ECLASS 12.0	27-44-01-05	ECLASS 13.0	27-44-01-05

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

承認

認可



ROHS 適合

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN