

## WKS 2/10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



短電流ブリッジは、ふたつのトランス配線端子台に挿入されます。この短絡ブリッジを用いることで、メンテナンス作業に対応するアプリケーション内で望まれる短絡を実現できます。

## 一般注文データ

バージョン	アクセサリ, 渡り配線用スライダ, x 77.3
注文番号	<a href="#">1936180000</a>
種別	WKS 2/10
GTIN (EAN)	4032248605910
数量	20 Stück

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	16.1 mm	奥行き (インチ)	0.634 inch
高さ	18.86 mm	高さ (インチ)	0.743 inch
幅	77.3 mm	幅 (インチ)	3.043 inch
正味重量	9.3 g		

## 温度

連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C
-----------	--------	-----------	--------

## システム仕様

バージョン	短絡接続
-------	------

## 全般

動作温度範囲、最大	100 °C	極数	10
設置アドバイス	直接実装		

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	7.9 mm
--------------	--------

## 材料データ

材質	ポリアミド66	色	橙色
UL 94 可燃性等級	V-2		

## 追加の技術データ

取り付け方式	クランプ	固定形式	接続されている
設置アドバイス	直接実装		

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## 技術データ

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">Zuken E3.S</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>