

DP WGK 16 GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



統合、拡張、カスタマイズ：あらゆるアプリケーションに最適な付加価値を提供します。

総合システムアクセサリを使用すると、関連するアプリケーションの特定要件を満たすために、インターフェースを簡単に適用できます。

一般注文データ

バージョン	OMNIMATE電源 - シリーズWGK, フィードスルー端子
注文番号	1936700000
種別	DP WGK 16 GY BX
GTIN (EAN)	4032248664771
数量	50 Stück
製品データ	UL:

作成日 2024/07/04 6:37:08 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

DP WGK 16 GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	40 mm	高さ (インチ)	1.575 inch
幅	5.5 mm	幅 (インチ)	0.217 inch
長さ	34.6 mm	長さ (インチ)	1.362 inch
正味重量	2.48 g		

システムパラメータ

製品ファミリー	OMNIMATE電源 - シリーズWGK
---------	----------------------

材料データ

絶縁材	Wemid (PA)	色	グレー
カラーチャート (類似)	RAL 7035	UL 94 可燃性等級	V-0
接点材質	銅合金	保管温度、最小	-40 °C
保管温度、最大	70 °C	動作温度、最小	-50 °C
動作温度、最大	120 °C	温度範囲、設置、最小	-25 °C
温度範囲、設置、最大	120 °C		

接続に適した導体

参照テキスト	フェルールの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。、プラスチック製カラーの外径はピッチ (P) より大きくできません
--------	---

IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済	IEC 60664-1
------------	-------------

梱包

VPE 長	206 mm	VPE幅	135 mm
VPEの高さ	40 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-33	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

重要なメモ

注意事項	• 平均温度 50 °C、最大湿度 70%、36ヶ月の長期保存が可能
------	------------------------------------

作成日 2024/07/04 6:37:08 CEST

DP WGK 16 GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS

適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Declaration of the Manufacturer
--------------	---

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
-------------	---------------------------------

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

ブローシャー	FL DRIVES EN MB DEVICE MANUF. EN FL DRIVES DE FL BASE STATION EN FL ELEVATOR EN FL POWER SUPPLY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN
--------	---